

Garant**Smussatore per sbavature 90°, Modello: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150065 20
GTIN	4045197085399
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante. I trucioli vengono evacuati attraverso il foro inclinato nella direzione del codolo.

Passaggio interno per LR: no

Per fori di \varnothing : 15 - 20 mm

\varnothing testa: 28 mm

Lunghezza complessiva L: 85 mm

\varnothing codolo D_s : 12 mm

Descrizione tecnica

Per fori di \varnothing	15 - 20 mm
\varnothing Testa	28 mm
Lunghezza complessiva L	85 mm
\varnothing Codolo D_s	12 mm
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	7 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		