

**Garant****Maschio a macchina Forma B DIN 376, non rivestito, M: M16****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 131200 M16    |
| GTIN            | 4045197069139 |
| Classe articolo | 11H           |

**Descrizione****Esecuzione:****Con imbocco corretto.****Tutte le dimensioni:** codolo a norma DIN 376 (= Ø codolo rastremato), pertanto adatto all'impiego in grandi profondità.Dim. M2; M2,5; M3 – **Senza quadro. ISO 2 6H****HSS-E****Descrizione tecnica**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Numero taglienti Z                   | 3        |
| Ø Preforo                            | 14 mm    |
| Ø Filettatura                        | 16 mm    |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3        |
| Passo della filettatura              | 2 mm     |
| Norma                                | DIN 376  |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 12 mm    |
| Lunghezza complessiva L              | 110 mm   |
| Quadro del codolo □                  | 9 mm     |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio                  | HSS E    |
| Profondità filettatura               | 48 mm    |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tipo di filettatura             | M  |
| Misura del filetto              | M16  |
| Rivestimento                    | non rivestito                                  |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                       |
| Norma filettatura               | DIN 13   |
| Forma dell'imbocco              | B  |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR        | no   |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio        |
| Direzione di taglio             | destro   |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza  |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                             |

## Dati utente

|                                 | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto)    | limitatamente adatto | 13 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 15 m/min       | P          |
| Olio                            | idoneo               |                |            |
| a umido max.                    | limitatamente adatto |                |            |