

Garant
Maschio a macchina Forma B DIN 376, non rivestito, M: M24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131200 M24
GTIN	4045197069177
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.
Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= Ø codolo rastremato), pertanto adatto all'impiego in grandi profondità.

 Dim. M2; M2,5; M3 – **Senza quadro. ISO 2 6H**
HSS-E
Descrizione tecnica

Passo della filettatura	3 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	24 mm
Ø Preforo	21 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	18 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	72 mm

Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M24
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		