

Garant**Maschio a macchina, esecuzione vaporizzata, MF: 26X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	136260 26X1,5
GTIN	4045197079268
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie vaporizzata, per limitare l'incollamento di materiale.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 24,5 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,5 mm
Ø Filettatura	26 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	24,5 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	18 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	78 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M26×1,5
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	9 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		

a umido max.

limitatamente adatto