

Garant**Maschio a macchina HSS-E, vaporizzato, MF: 6X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	137050 6X0,75
GTIN	4045197079497
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie vaporizzata, per limitare l'incollamento di materiale.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø codolo D_s: 4,5 mm

Quadro del codolo □: 3,4 mm

Ø preforo: 5,2 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,75 mm
Ø Filettatura	6 mm
Ø Preforo	5,2 mm
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M6×0,75
Rivestimento	vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		

a umido max.

limitatamente adatto