

Garant**Maschio a macchina, esecuzione vaporizzata, MF: 3X0,35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie vaporizzata, per limitare l'incollamento di materiale.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,35 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D_s: 2,2 mm

Ø Preforo: 2,65 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	3 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	2,65 mm
Passo della filettatura	0,35 mm
Ø Codolo D _s	2,2 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374

Profondità filettatura	9 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M3×0,35
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	9 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

