

**Svasatore conico 90°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 16,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150175 16,5
GTIN	4045197085801
Classe articolo	12M

**Descrizione****Esecuzione:**

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico in esecuzione economica.

**Uso:**

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

**Descrizione tecnica**

Ø Minimo svasatore per fori a partire da	3,2 mm
Ø Esterno	16,5 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991	M8
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/gir,
Tolleranza codolo	h9
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS

Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	27 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	8 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		