

**Svasatore conico 90°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150175 8
GTIN	4045197085733
Classe articolo	12M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico in esecuzione economica.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,09 mm/gir,
Tolleranza codolo	h9
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2 mm
Ø Esterno	8 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS

Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		