



## Set di svasatori conici n. art. 150175 in cassetta 90°, non rivestito, Numero svasatori: 17



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150320 17
GTIN	4045197086068
Classe articolo	12M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

#### Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

#### Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

### Descrizione tecnica

Numero svasatori	17
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

## Accessori

Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150175 11,5
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150175 15
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 7 mm	150175 7
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150175 8
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 4,3 mm	150182 4,3
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 4,3 mm	150184 4,3
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 12,4 mm	150175 12,4
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 4,3 mm	150175 4,3
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 16,5 mm	150175 16,5
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150175 6
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 10,4 mm	150175 10,4
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150175 19
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 5 mm	150175 5
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150175 10
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150175 25
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 8,3 mm	150175 8,3
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 20,5 mm	150175 20,5
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 23 mm	150175 23
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 6,3 mm	150175 6,3

