

**Set di svasatori conici n. art. 150180 in cassetta 90°, TiN, Numero svasatori: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150340 7
GTIN	4045197086082
Classe articolo	12M

**Descrizione****Esecuzione:**

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

**Uso:**

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

**Contenuto:**

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Nota:**

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

**Descrizione tecnica**

Numero svasatori	7
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	27 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	8 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

### Accessori

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150184 11,5
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150182 15
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150180 19
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150182 10
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150184 25
	150182 8

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 8 mm

Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150180 25
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150182 19
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150180 8
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150182 6
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150180 11,5
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150182 11,5
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150184 10
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150180 15
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150184 15
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150184 19
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150184 6
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150182 25
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150180 10
Svasatore conico 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150180 6
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150184 8