

Garant**Maschio unico esecuzione corta, non rivestito, M: M2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131450 M2
GTIN	4045197069726
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****Uso:****Come maschio a mano o a macchina.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 36 mm

Ø Codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø Preforo: 1,6 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	1,6 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Ø Filettatura	2 mm
Numero taglienti Z	2
Passo della filettatura	0,4 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	2,8 mm

Lunghezza complessiva L	36 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	6 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

