



Maschio unico esecuzione corta, non rivestito, M: M4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131600 M4
GTIN	
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Uso:

Come maschio a mano o a macchina.

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	0,7 mm
Ø Filettatura	4 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	3,3 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	M

Misura del filetto	M4
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		