

**Garant****Maschio a macchina esecuzione lunga, non rivestito, M: M2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131800 M2
GTIN	4045197070319
Classe articolo	11H

**Descrizione****Esecuzione:****Codolo lungo (con Ø codolo rastremato per impiego alle grandi profondità).****Vantaggi:**Particolarmente adatto **per la filettatura in punti di difficile accesso.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 357

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 1,4 mm

Ø preforo: 1,6 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	1,6 mm
Passo della filettatura	0,4 mm
Norma	DIN 357
Ø Codolo D <sub>s</sub>	1,4 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	4 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	9 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		