

Garant**Set di svasatori conici n. art. 150170 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 17**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150315 17
GTIN	4045197365040
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**
Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descrizione tecnica

Numero svasatori	17
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C

Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	25 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	34 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	80 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150170 15
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8,3 mm	150170 8,3
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6,3 mm	150170 6,3
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 20,5 mm	150170 20,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150170 10
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150170 6
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150170 8
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 16,5 mm	150170 16,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150170 19
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150170 25

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 4,3 mm	150170 4,3
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150170 11,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10,4 mm	150170 10,4
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 12,4 mm	150170 12,4
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 23 mm	150170 23
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 7 mm	150170 7
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 5 mm	150170 5