

Garant**Maschio a macchina HSSE-PM, Cromo indurito, G: G1/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	137340 G1/4
GTIN	4045197079794
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie cromata e indurita per limitare l'incollamento di materiale e aumentare la durata dell'utensile.

Uso:

Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS E PM

Filetti per pollice: 19

Ø Filettatura: 13,16 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D_s: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 11,8 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	13,16 mm
Passo della filettatura	1,337 mm
Ø Preforo	11,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	19
Materiale da taglio	HSS E PM
Ø Codolo D _s	11 mm

Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Profondità filettatura	26,32 mm
Misura del filetto	G1/4
Rivestimento	Cromo indurito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5156
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	28 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	28 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	23 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
CuZn	limitatamente adatto	28 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

