

Garant

**Set di svasatori conici, esecuzione lunga, n. art. 150371 in cassetta 90°,
Numero svasatori: 6**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150373 6
GTIN	4045197086228
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.
Svasatore conico n. art. 150371, **con codolo lungo**.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Fornitura:

Set di 6 svasatori conici in cassetta.

Descrizione tecnica

Numero svasatori	6
Numero taglienti Z	3
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna

Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	20 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	27 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° Ø Esterno Dc 16,5 mm	150371 16,5
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° Ø Esterno Dc 10,4 mm	150371 10,4
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° Ø Esterno Dc 8,3 mm	150371 8,3
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° Ø Esterno Dc 20,5 mm	150371 20,5
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° Ø Esterno Dc 6,3 mm	150371 6,3
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° Ø Esterno Dc 12,4 mm	150371 12,4