

Garant
Maschio a macchina Forma B extralunga, non rivestito, M: M4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131760 M4
GTIN	4045197070234
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.
Con codolo ultralungo.
≤ M10: codolo a norma DIN 371;
≥ M12: codolo a norma DIN 376.
Vantaggi:

 Particolarmente adatti **per la filettatura in punti di difficile accesso.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: Norma interna

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva L: 112 mm

 Ø codolo D_s: 4,5 mm

Quadro del codolo □: 3,4 mm

Ø preforo: 3,3 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	4 mm
Ø Preforo	3,3 mm
Passo della filettatura	0,7 mm
Norma	Norma interna

Ø Codolo D _s	4,5 mm
Lunghezza complessiva L	112 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

