



## Nebulizzatore, Ø Filettatura interna: 1/2pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Classe articolo	08A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie a un clip di collegamento.

**Gruppo condizionatore** modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

#### Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

#### Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti	202 mm
Altezza (H)	248 mm

Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti	3100 l/min
Ø Filettatura interna	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Oliatore

---

## Accessori

Contenitore in policarbonato per oliatore Ø Vetro 53 mm	080023 53
---	-----------