

Garant**Maschio a macchina esecuzione lunga, non rivestito, M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131800 M4
GTIN	4045197070357
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Codolo lungo (con Ø codolo rastremato per impiego alle grandi profondità).****Vantaggi:**Particolarmente adatto **per la filettatura in punti di difficile accesso.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 357

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 3,3 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,7 mm
Ø Filettatura	4 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	3,3 mm
Norma	DIN 357
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm

Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	8 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	9 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

