

Garant
Maschio a macchina HSSE-PM, Cromo indurito, G: G1/2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	137340 G1/2
GTIN	4045197079817
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:

Superficie cromata e indurita per limitare l'incollamento di materiale e aumentare la durata dell'utensile.

Uso:

Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS E PM

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 20,96 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø codolo D_s: 16 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

Ø preforo: 19 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	20,96 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	1,814 mm
Filetti per pollice	14
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	19 mm
Materiale da taglio	HSS E PM
Ø Codolo D _s	16 mm

Lunghezza complessiva L	125 mm
Quadro del codolo □	12 mm
Profondità filettatura	41,92 mm
Misura del filetto	G1/2
Rivestimento	Cromo indurito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5156
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	28 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	28 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	23 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
CuZn	limitatamente adatto	28 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

