

**Garant**
**Maschio a macchina Forma B extralunga, non rivestito, M: M6**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131760 M6
GTIN	4045197070258
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Con imbocco corretto.**
**Con codolo ultralungo.**
**≤ M10: codolo a norma DIN 371;**
**≥ M12: codolo a norma DIN 376.**
**Vantaggi:**

 Particolarmente adatti **per la filettatura in punti di difficile accesso.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: Norma interna

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

 Ø codolo D<sub>s</sub>: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 5 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	5 mm
Passo della filettatura	1 mm
Ø Filettatura	6 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	Norma interna

Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	18 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M6
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

