


PRYOR

**Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 – 9 e A – Z,
Altezza di scrittura: 2mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085480 2
GTIN	5022044020283
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con **diverse lettere e numeri contemporaneamente**.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l'altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

Descrizione tecnica

Numero di punzoni a caratteri utilizzabili	14
Lunghezza punzone	19,05 mm
Altezza punzone	6,4 mm
Lunghezza portapunzoni	29 mm
Larghezza punzone	2 mm
Altezza di scrittura	2 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/X mm	085481 2/X
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/I mm	085481 2/I
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/T mm	085481 2/T
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/. mm	085481 2/.
Caratteri intercambiabili in acciaio Set di numeri 0 – 9 Altezza di scrittura 2 mm	085483 2
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/Q mm	085481 2/Q
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/K mm	085481 2/K
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2// mm	085481 2//
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/7 mm	085481 2/7
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/B mm	085481 2/B
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2LEER mm	085481 2LEER

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/P mm	085481 2/P
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/O mm	085481 2/O
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/A mm	085481 2/A
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/, mm	085481 2/,
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/R mm	085481 2/R
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/L mm	085481 2/L
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/1 mm	085481 2/1
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/& mm	085481 2/&
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/F mm	085481 2/F
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/D mm	085481 2/D
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/- mm	085481 2/-
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/2 mm	085481 2/2
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/S mm	085481 2/S
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/J mm	085481 2/J
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/6 mm	085481 2/6
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/W mm	085481 2/W
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/M mm

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/Y mm

085481 2/Y

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/4 mm

085481 2/4

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/H mm

085481 2/H

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/G mm

085481 2/G

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/0 mm

085481 2/0

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/8 mm

085481 2/8

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/9 mm

085481 2/9

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/+ mm

085481 2/+

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/Z mm

085481 2/Z

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/3 mm

085481 2/3

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/V mm

085481 2/V

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/C mm

085481 2/C

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/E mm

085481 2/E

Portacarattere, singolo per set n. art. 085480 Per altezza
carattere 2-3 mm

085482 2-3

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/N mm

085481 2/N

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2/5 mm

085481 2/5