

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNC: 7/8-9

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	137860 7/8-9
GTIN	4045197080271
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile, con spirale a destra di 20°. HSS-E
Uso:
Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 9

Ø Filettatura: 22,23 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

 Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 19,5 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	9
Ø Preforo	19,5 mm
Ø Filettatura	22,23 mm
Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,822 mm
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	18 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Profondità filettatura	44,46 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	7/8-9 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	20 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

