

 Atlas Copco

Levigatrici a nastro ad aria compressa, Modello: G2410



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice a nastro **Atlas Copco** per impiego in **punti ristretti**. L'angolo tra l'impugnatura e la guida del nastro di tela abrasiva è regolabile per una maggiore maneggevolezza. Dim. nastro a tela abrasiva 13×305 mm (vedi n. art. 558205, 558423).

Uso:

Per rettificare, sbavare, dissolvenza, finitura e lucidatura, ideale anche per la lavorazione flessibile di punti difficilmente accessibili.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	305 mm
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Rumorosità	89 dB(A)

Peso	0,9 kg
Larghezza del nastro	13 mm
Potenza fornita	275 W
Denominazione originale prodotto	G2410
Fabbisogno massimo d'aria	660 l/min
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro