

Garant**Maschio a macchina Forma B extralunga, non rivestito, M: M12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131760 M12
GTIN	4045197070289
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****Con codolo ultralungo.**≤ **M10**: codolo a norma **DIN 371**;≥ **M12**: codolo a norma **DIN 376**.**Vantaggi:**Particolarmente adatti **per la filettatura in punti di difficile accesso.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: Norma interna

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,75 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

Ø codolo D_c: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø preforo: 10,2 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	10,2 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,75 mm
Ø Filettatura	12 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	Norma interna

Ø Codolo D _s	9 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	36 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M12
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

