

Garant**Maschio a macchina HSS-E Forma C, vaporizzato, G: G1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	137450 G1
GTIN	4045197079992
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**Superficie vaporizzata, per limitare l'incollamento di materiale. **HSS****Uso:****Per filettatura gas Whitworth cilindrica** DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	11
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	33,25 mm
Passo della filettatura	2,309 mm
Ø Preforo	30,75 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Codolo D _s	25 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Profondità filettatura	66,5 mm
Misura del filetto	G1
Rivestimento	vaporizzato

Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5156
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		