


Garant**Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150378 15
GTIN	4045197086365
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Descrizione tecnica

Ø Minimo svasatore per fori a partire da	3,2 mm
Ø Esterno	15 mm
Tolleranza codolo	h9
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M8
Ø Preforatura	3,2 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	33 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	25 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	7 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	12 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	65 m/min	N
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		