

**Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Ferrite, Ø: 40mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085910 40     |
| GTIN            | 2050000964794 |
| Classe articolo | 08Q           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in **ferrite dura**.

- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

**Uso:**

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.

**Descrizione tecnica**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Ø                            | 40 mm                                |
| Termostabilità massima       | 120 °C                               |
| Peso                         | 55 g                                 |
| Altezza                      | 8 mm                                 |
| Forza di tenuta nominale     | 125 N                                |
| Materiale nucleo del magnete | Ferrite                              |
| Tipo di prodotto             | Magnete permanente cilindrico piatto |