

Garant**Set di svasatori conici n. art. 150379 in cassetta 90°, TiCN, Numero svasatori: 17**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150385 17
GTIN	4045197445834
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**.

Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Contenuto:

cad. 1 svasatore conico di precisione: Dim. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descrizione tecnica

Numero svasatori	17
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Accessori

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150379 25
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 5 mm	150379 5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 7 mm	150379 7
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 12,4 mm	150379 12,4
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150379 11,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10,4 mm	150379 10,4
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150379 15
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 20,5 mm	150379 20,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150379 6
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8,3 mm	150379 8,3
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6,3 mm	150379 6,3
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 16,5 mm	150379 16,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 4,3 mm	150379 4,3
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150379 10
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150379 8
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150379 19
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 23 mm	150379 23