

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, SmCo₅, Ø: 10mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085920 10
GTIN	2050000964909
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo₅).**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Ø	10 mm
Forza di tenuta nominale	20 N
Altezza	4,5 mm
Materiale superficie	zincato
Termostabilità massima	200 °C
Peso	2,5 g
Materiale nucleo del magnete	SmCo ₅
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

