

Garant**Set di svasatori conici n. art. 150378 in cassetta 90°, non rivestito, Numero svasatori: 17**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150381 17
GTIN	4045197086457
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**.

Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Contenuto:

cad. 1 svasatore conico di precisione: Dim. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descrizione tecnica

Numero svasatori	17
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	33 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	25 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	8 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	7 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatta	12 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	65 m/min	N
a umido min.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150378 8
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 12,4 mm	150378 12,4

Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 25 mm	150378 25
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 10 mm	150378 10
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 19 mm	150378 19
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 10,4 mm	150378 10,4
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 23 mm	150378 23
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 20,5 mm	150378 20,5
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 6 mm	150378 6
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150378 11,5
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 8,3 mm	150378 8,3
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 15 mm	150378 15
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 16,5 mm	150378 16,5
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 4,3 mm	150378 4,3
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 6,3 mm	150378 6,3
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 5 mm	150378 5
Svasatore conico di precisione90° Ø Esterno Dc 7 mm	150378 7