

**Garant**
**Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, Ø esterno Dc: 20,5 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150384 20,5
GTIN	4045197086594
Classe articolo	11M

## Descrizione

### Esecuzione:

**Struttura estremamente solida**, a più taglienti, **geometria speciale** per **le massime sollecitazioni**. Per **svasatura** e **sbavatura senza vibrazioni**. Per **materiali di difficile lavorazione**. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo.

Particolarmente adatta **per ghisa bainitica** (ADI).

### Nota:

Accertarsi che durante l'utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 5

Numero taglienti Z: 5

Ø minimo svasatore per fori a partire da: 5 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 10 mm

Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Tolleranza codolo	h9
Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/gir,
Ø preforatura	5 mm
Ø minimo svasatore per fori a partire da	5 mm
Ø esterno	20,5 mm
Ø codolo D <sub>s</sub>	10 mm

Lunghezza complessiva L	63 mm
Numero taglienti Z	5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Svasatori conici