

**Garant****Set di svasatori conici n. art. 150379 in cassetta 90°, TiCN, Numero svasatori: 7**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150385 7
GTIN	4045197445827
Classe articolo	11M

## Descrizione

### Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**.

Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

### Contenuto:

cad. 1 svasatore conico di precisione: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### Nota:

Fornitura in cassetta n. art. 150370 **Dim. 6**.

## Descrizione tecnica

Numero svasatori	7
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Svasatori conici

## Accessori

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150379 11,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150379 25
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150379 8
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150379 6
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150379 15
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150379 19
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150379 10