

Garant
Maschio a macchina HSS-E, nitrurato e vaporizzato, M: M14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131920 M14
GTIN	4045197070715
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

 \varnothing codolo D_s : 11 mm

 Quadro del codolo \square : 9 mm

 \varnothing preforo: 12 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	2 mm
\varnothing Preforo	12 mm
\varnothing Filettatura	14 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
\varnothing Codolo D_s	11 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo \square	9 mm

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	42 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M14
Rivestimento	nitruato e vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	6 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		