

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 25
GTIN	2050000965272
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Boccola filettata	sì
Forza di tenuta nominale	40 N
Ø	25 mm
Altezza	7 mm
Termostabilità massima	120 °C
Altezza con filettatura	15 mm
Filettatura	M4 mm

Materiale superficie	zincato
Peso	22 g
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M4	085921 M4
---	-----------