

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 9/16-18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	138000 9/16-18
GTIN	4045197080363
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile, con spirale a destra di 20°. HSS-E
Uso:
Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 14,29 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

 Ø Codolo D_s: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø Preforo: 12,9 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	14,29 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	12,9 mm
Filetti per pollice	18
Norma	DIN 374
Materiale da taglio	HSS E

Ø Codolo D _s	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Profondità filettatura	28,58 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	9/16-18 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	20 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

