

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 7/8-14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	138000 7/8-14
GTIN	4045197080394
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile, con spirale a destra di 20°. HSS-E
Uso:
Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 22,23 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

 Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 20,4 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	22,23 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	20,4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Filetti per pollice	14
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374

Ø Codolo D _s	18 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Profondità filettatura	44,46 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	7/8-14 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	20 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

