

Garant**Svasatore conico 75°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 16,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Le scanalature sono rettificate dal pieno. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati. In questo modo anche in svasature profonde si ottiene un **taglio facile senza vibrazioni** come nella sbavatura o svasatura normale.

Descrizione tecnica

Ø Esterno	16,5 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	3,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,14 mm/gir,
Tolleranza codolo	h9
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza complessiva L	61 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	75 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9

Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		