

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, SmCo₅, Ø: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085920 16
GTIN	2050000964923
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo₅).**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Peso	6,5 g
Ø	16 mm
Forza di tenuta nominale	60 N
Termostabilità massima	200 °C
Materiale superficie	zincato
Materiale nucleo del magnete	SmCo ₅
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto