

## Garant

### Lama per segatrici, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 600/6



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	171000 600/6
GTIN	4045197095053
Classe articolo	11R

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**GARANT** – Lama in acciaio superrapido al molibdeno **HSS (DMo5)**. Grazie alla durezza elevata e all'estrema tenacia si ottengono **prestazioni di taglio molto elevate** (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell'utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente diritti.

#### Descrizione tecnica

Denti / pollice	6
Larghezza	50 mm
Spessore	2,5 mm
Ø Foro di tensionamento	12,5 mm
Lunghezza L	600 mm
Dentatura	normale
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

#### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		

Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
a umido max.	idoneo