

TRICOFLEX

Tubo flessibile strutturato blu, Soft, PVC, Lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 13mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080036 13
GTIN	3506111047806
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C. Super Nobelair Soft, **elevata flessibilità grazie alla tecnologia Full Soft** anche a basse temperature. Per l'uso in interni ed esterni. Pressione di esercizio 15 bar.

Descrizione tecnica

Campo temperatura	-15 - 60 °C
Ø Esterno tubo flessibile	20 mm
Colore	blu
Materiale	Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere
Ø Interno tubo flessibile	13 mm
Lunghezza tubo	50 m
Pressione massima di esercizio	15 bar
Attributo del nome del prodotto	Lunghezza 50 m

Tipo di prodotto

Tubo flessibile