



## Compressore per artigiani, Modello: 450/90D



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Classe articolo	03R

### Descrizione

**Esecuzione:**

Valvole senza usura, raffreddamento altamente efficiente, componenti di trasmissione della forza esenti da manutenzione, serbatoi protetti contro la corrosione; almeno 10 anni di garanzia sull'acquisto di ricambi. Alto rendimento a costi ridotti. Compressore a 2 cilindri, massima semplicità di utilizzo per fabbisogno d'aria medio.

**Fornitura:**

Incluso riduttore di pressione a filtro con manometro, attacco rapido.

**Nota:**

Altri compressori per artigiani disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Larghezza	500 mm
Denominazione originale prodotto	450/90D
Lunghezza	1190 mm
Potenza assorbita	2,4 kW
Peso	86 kg
Potenza di riempimento massima	330 l/min

Altezza	840 mm
Pressione massima (aria)	10 bar
Potenza di aspirazione massima	450 l/min
Volume serbatoio a pressione	90 l
Tipo di prodotto	Compressore