



Maschio a macchina HSS-E-PM Forma B 6HX, TiCN, M: M2,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132160 M2,5
GTIN	4045197071262
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Robusto imbocco corretto.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 132180.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,45 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 50 mm

Ø gambo: 2,8 mm

Quadro del codolo: 2,1 mm

Ø preforo: 2,05 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	2,5 mm
Passo della filettatura	0,45 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Numero taglienti Z	2
Ø preforo	2,05 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2

Norma	DIN 371
Ø gambo	2,8 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm
Quadro del codolo	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	5 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2,5
Rivestimento	TiCN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu