

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 32
GTIN	2050000965289
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	80 N
Termostabilità massima	120 °C
Peso	32 g
Filettatura	M4 mm
Ø	32 mm
Altezza con filettatura	15 mm
Altezza	7 mm

Boccola filettata	sì
Materiale superficie	zincato
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M4	085921 M4
---	-----------