

**Garant****Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 575/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	171150 575/4
GTIN	4045197095305
Classe articolo	11R

**Descrizione****Esecuzione:**

**GARANT** – Lama in acciaio superrapido al molibdeno **HSS (DMo5)**. Grazie alla durezza elevata e all'estrema tenacia si ottengono **prestazioni di taglio molto elevate** (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell'utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente diritti.

**Nota:**

**Speciali per macchine Kasto** (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).

**Importante:** osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso allegate alle lame.

Dentatura: normale

Larghezza: 50 mm

Spessore: 2,5 mm

Ø foro di tensionamento: 10,5 mm

**Descrizione tecnica**

Denti / pollice	4
Spessore	2,5 mm
Larghezza	50 mm
Lunghezza L	575 mm
Ø Foro di tensionamento	10,5 mm
Dentatura	normale
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		