

**Gruppo condizionatore 2 moduli montati, Ø Filettatura interna: 3/8pollici****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 080015 3/8    |
| GTIN            | 4047322244817 |
| Classe articolo | 08A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Gruppo condizionatore** modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Gruppo condizionatore a 2 componenti, montato, con riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro.

**Vantaggi:**

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

**Uso:**

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

**Descrizione tecnica**

|  |             |
|--|-------------|
| Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a due componenti | 93 mm       |
| Ø Filettatura interna  | 3/8 pollici |
| Altezza (H)  | 196 mm      |

Tipo di prodotto

Gruppo condizionatore

---

**Accessori**

|  |             |
|--|-------------|
| Contentore in policarbonato per oliatore Ø Vetro 33 mm | 080023 33   |
| Squadretta di fissaggio con 2 viti Modello ZW11        | 080025 ZW11 |
| Contentore in policarbonato per filtro Ø Vetro 33 mm   | 080024 33   |