



## Lama per segatrici, Ko-Bi3, Lunghezza L / Denti per pollice: 350/10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	171550 350/10
GTIN	4045197345882
Classe articolo	16E

### Descrizione

#### Esecuzione:

**KOMET bimetallo** – Punta dei denti in HSS-M3 e parte posteriore della lama in acciaio per molle. Per prestazioni di taglio e avanzamenti elevati. Resistente alla rottura per la massima sicurezza sul posto di lavoro.

#### Nota:

Lame in acciaio superrapido HSS **KOMET**: altre esecuzioni come per es. VP 7 (angolo di spoglia 7°, dentatura Vario) e P 13 (angolo di spoglia 13° – speciale per acciai inossidabili) disponibili su richiesta.

Dentatura: normale

Larghezza: 32 mm

Spessore: 1,6 mm

Ø foro di tensionamento: 8,5 mm

### Descrizione tecnica

Larghezza	32 mm
Lunghezza L	350 mm
Denti / pollice	10
Ø Foro di tensionamento	8,5 mm
Spessore	1,6 mm
Dentatura	normale
Materiale da taglio	Ko-Bi3
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		