



Nastro metallico per seghe RRR Plus, 30 m, Larghezza mm / Denti per pollice: 10/8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 172000 10/8 |
| GTIN | 4045197253422 |
| Classe articolo | 16F |

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura normale – Incremento costante con **angolo di spoglia superiore 0°**. Contenuta in un portarotolo in plastica.

RRR-Plus in acciaio legato per utensili, rotoli da 30 m.

Uso:

Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d'azione).

Nota:

- **Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Spessore: 0,65 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|---------|
| Angolo di spoglia superiore | 0 grado |
|-----------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Spessore | 0,65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Dentatura | normale |
| Attributo del nome del prodotto | 30 m |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 85 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 65 m/min | P |
| GG(G) | idoneo | 40 m/min | K |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a umido min. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |