

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 40
GTIN	2050000965296
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Altezza	8 mm
Altezza con filettatura	18 mm
Peso	60 g
Materiale superficie	zincato
Forza di tenuta nominale	125 N
Ø	40 mm
Filettatura	M5 mm

Boccola filettata	sì
Termostabilità massima	120 °C
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M5	085921 M5
---	-----------