

**Regolatore di pressione 0,5 – 10 bar, Ø Filettatura interna: 1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie al pacchetto di accoppiamento.

**Gruppo condizionatore** modulare (sistema "multifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

**Vantaggi:**

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

**Uso:**

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti	138 mm
Altezza (H)	190 mm

Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti	1150 l/min
Ø Filettatura interna	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Regolatore di pressione